


Mitutoyo

Verificator de alezaje de precizie cu ceas comparator, Domeniu de măsurare: 35-60mm



Date comandă

Numărul de comandă	435203 35-60
GTIN	4946368854892
Clasa articolului	44A

Descriere

Execuție:

Verificator de precizie, autocentrant, cu suprafață de contact în 3 puncte. Tijă și ceas comparator cromate mat. Ceas comparator protejat contra șocurilor datorită carcasei din plastic antișoc. Suportul pentru instrumente este stabilizat în privința temperaturii datorită protecției pentru mâini. Datorită palpatoarelor de măsurare de diferite tipuri, lungi, interschimbabile și a adaosurilor inelare, dispozitivul de măsurare este reglat pentru \varnothing alezajelor. Palpatoare de măsurare cu bilă de palpate din carbură.

Aplicație:

Dispozitiv de măsurare comparativă pentru controlul alezajelor asupra preciziei \varnothing , cilindricității și concentricității.

Livrare:

Inclusiv ceas comparator Cod 432051 Ref. 10/58 cu gradație 1/100 mm.

Descriere tehnică

Lățime disc de centrare	20 mm
Adâncime de măsurare	150 mm

Domeniu de măsurare	35 - 60 mm
Precizie de repetare fără ceas comparator	0,5 μ m
Număr de bolțuri de măsurare	6
Standard	Normă de fabricație
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C1
Calibrarea	C4
Tip produs	Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

Servicii

Calibrare DAkkSVerificator de alezaj de precizie (forma B + C) Domeniu de măsurare maxim 60 mm	023220 60
CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 10 mm	023000 10
CalibrareVerificator de alezaj de precizie (forma B + C) Domeniu de măsurare maxim 60 mm	023210 60
Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5

Accesorii

Extensie (50 mm)	435210
Inel distanțier \varnothing interior 6,3 mm Lățime inel 2 mm	435230 2
Inel distanțier \varnothing interior 6,3 mm Lățime inel 1 mm	435230 1
Inel distanțier \varnothing interior 6,3 mm Lățime inel 0,5 mm	435230 0,5
Adaptor pentru instrumente de măsurat alezaje în 2 puncte1 buc. Tip 35-90	439914 35-90