

Garant**Freză unghiulară pentru aluminiu, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z:
25/2****Date comandă**

Numărul de comandă	211755 25/2
GTIN	4062406681883
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Echipament de frezare ultraperformant, pentru viteze mari de aşchiere. Locaş cât se poate de precis pentru plăcuţe amovibile. Rigiditate extrem de mare la torsiune datorită siguranţei optime la forţa centrifugă.

Atenție:

Înainte de utilizarea plăcuţei amovibile Cod 211777 ALU ($r = 6,0$ mm), trebuie modificat locaşul pentru plăcuţă amovibilă al suportului.

Notă:

Momentul de rotație recomandat pentru fixarea şuruburilor de strângere Cod 219878 4 și 219878 5 este de **3,2 Nm**.

Schimbare sculă: PowerCard

Ø tăişului D_c : 25 mm

Număr de dinți Z: 2

Lungime activă L_1 : 32 mm

Lungimea totală L_{ges} : 88 mm

Ø cozii D_s h6: 25 mm

Frezare circulară a găurii Ø D_{min} : 40 mm

Descriere tehnică

Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile	219878 4 (15IP)
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	40 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă	ZDHT 1505

Ø cozii D_s h6	25 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	48 mm
Ø tăişului D_c	25 mm
Lungimea totală L_{ges}	88 mm
Frezare circulară a găurii a_p	7,6 mm
Unghi de aşezare cu înclinație α_{max}	6,81 grad
Lungime activă L_1	32 mm
Lungime de aşezare cu înclinație α_{max}	12,56 mm
Număr de dinți Z	2
Ø D_3	15 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză