


Garant**ZDHT 150508FR-F10, HU7705, Mărime coadă: ALU****Date comandă**

Numărul de comandă	211764 ALU
GTIN	4062406681920
Clasa articolului	21A

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile șlefuite pe circumferință, pentru o potrivire precisă în portsculă. Substrat performant cu microgranulație a celei mai noi generații de tășuri. Pregătire optimă a tășului pentru utilizare în materiale ușor prelucrabile.

Rază la colț: 0,8 mm

Avans f_z per dinte: 0,1 - 0,25 mm

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Avans f_z per dinte	0,1 - 0,25 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZDHT 150508FR-F10
Categorie	HU7705
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	2000 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	1800 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	900 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		