

Garant
**GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe dreapta, Ø cozii /
Mărimea plăcuței: 10/11 mm**

Date comandă

Numărul de comandă	260932 10/11
GTIN	4062406677244
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Serie	GARANT Master
Cod ISO Suport	A10K STFCCR/L11
Lungimea totală L	125 mm
Unghi de reglare κ	90 grad
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Decalaj central L ₃	6,2 mm
Ø cozii D _s	10 mm
Lungime cap L ₁	22 mm
Înălțime de strângere L ₂	9 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 1102..
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	12 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da

Utilizare

Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară