

**Garant****GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/11 mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260932 16/11  |
| GTIN               | 4062406677268 |
| Clasa articolului  | 21T           |

**Descriere tehnică**

|  |                |
|--|----------------|
| Lungime cap $L_1$                        | 31 mm          |
| Decalaj central $L_3$                    | 9,2 mm         |
| Unghi de reglare $\kappa$                | 90 grad        |
| Ø cozii $D_s$                            | 16 mm          |
| Plăcuță amovibilă compatibilă            | TC.. 1102..    |
| Lungimea totală $L$                      | 180 mm         |
| Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$    | 18 mm          |
| Mărimea plăcuței                         | 11 mm          |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 269028 7       |
| Cod ISO Suport                           | A16Q STFCR/L11 |
| Înălțime de strângere $L_2$              | 15 mm          |
| Serie                                    | GARANT Master  |
| Standard                                 | DIN 8024       |
| Tip de utilizare                         | pe dreapta     |
| Adâncime de strunjire interioară până la | 3xD            |
| Răcire interioară                        | da             |

Utilizare

Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară