

Garant**GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 12/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260932 12/11
GTIN	4062406677251
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L_1	24,3 mm
Ø cozii D_s	12 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Lungimea totală L	140 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	14 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 1102..
Serie	GARANT Master
Înălțime de strângere L_2	11 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Cod ISO Suport	A12L STFCL/L11
Decalaj central L_3	7,2 mm
Unghi de reglare κ	90 grad
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare

Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară