

**Garant****GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260932 20/11
GTIN	4062406677275
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Serie	GARANT Master
Cod ISO Suport	A20R STFCCR/L11
Mărimea plăcuței	11 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	11,1 mm
Lungimea totală L	200 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	36 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 1102..
Ø cozii D <sub>s</sub>	20 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	18 mm
Unghi de reglare κ	90 grad
Ø minim al găurii prealabile D <sub>min</sub>	22 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da

Utilizare

Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară