

HOLEX**Endoscop video fără sondă, Tip: F1100****Date comandă**

Numărul de comandă	492923 F1100
GTIN	4062406684471
Clasa articolului	42L

Descriere**Execuție:**

HOLEX endoscop video cu afișaj LCD mare, cu detalii precise și funcții extinse. Masca de ecranare a radiațiilor solare oferă protecție suplimentară împotriva razelor soarelui. Mulțumită celor două mânere, aparatul poate fi ținut sigur. Aparatul de bază este compatibil cu toate sondele de endoscop HOLEX Cod 492932 – 492944.

- **Aparat de bază cu afișaj LCD de 7 inch (încadrare 6 inch).**
- **Mod zoom; zoom digital în 3 trepte: 1,5x, 2x și 5x.**
- **Înregistrările foto și video pot fi stocate.**
- **Ieșire USB și AV. Prin ieșirile USB și AV integrate, puteți transmite fotografiile și videoclipurile către PC.**
- **Acumulator Li-Ion integrat, reîncărcabil, cu durată de funcționare 5 ore.**
- **Rotire cu 180° a imaginii resp. reflexie.**

Avantaj:

- **Ecran tactil cu operare intuitivă, cu afișarea imaginii complete.**
- **Extrem de robust și cel mai potrivit pentru utilizare în spații exterioare.**
- **Încadrare foarte mare de 6 inch.**
- **Încadrare divizibilă pentru prezentare în paralel a perspectivei la 0° și 90°, în cazul utilizării unei sonde Ø 6 mm.**
- **Posibilitate de introducere de comentarii prin înregistrare vocală. Microfonul încorporat permite ca în timpul inspecției, în modul video, să se adauge comentarii la înregistrare. Astfel, nu mai este nevoie să se ia notițe sau să se facă rezumate complicate.**

- Este posibilă adnotarea imaginilor.
- Comparație dintre imaginile stocate cu cele live.
- Setările selectate sunt afișate clar pe ecran.

Funcționare:

IP55: Protecție la stropirea cu jet de apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Geantă robustă de transport, etanșă la apă și praf, card de memorie SD, alimentator (CA 100 – 240 V / 50 – 60 Hz), cablu de date USB, cablu AV, set de curățare. **Fără sondă.**

Accesorii opționale:

Sonde de endoscop Cod 492932 – 492944.

Descriere tehnică

Înterupător pornit/ oprit	da
Format de înregistrare	JPEG / AVI (30fps)
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Clasă de protecție IP	IP 55
Claritate focalizată în adâncime	16 – 60 mm
Dimensiune afișaj	7 inch
Rezoluție ecran	640×480 px
Temperatură de regim (de funcționare)	0 - 40 °C
Afișaj	Ecran tactil
Tip produs	Endoscop

Accesorii

Acumulator litiu-ion Tip	492918
--------------------------	--------