


**Set de 3 bacuri moi, Pentru universal tip: 254****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 313745 254 |
| GTIN | 4062406699307 |
| Clasa articolului | 32R |

Descriere**Execuție:**

Bacuri moi, lungi, dantură 1,5×60°

Canale și dantură frezate cu precizie, **nebrunate**.

Teșit pentru Ø de prindere mici.

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru:

Universale strângere de la firma Schunk, Röhmm și alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opționale:

Piulițe Cod 313505 – 313605.

Notă:

- **Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparați dantura, lățimea de canal (D) și distanța dintre găuri (a, b).**
- **Bacuri din aluminiu, la cerere.**

Descriere tehnică

| | |
|----------------------|--------|
| Lățime B | 40 mm |
| Distanță orificii a | 30 mm |
| Pentru filet DIN 912 | M12 |
| Pentru universal tip | 254 mm |
| Înălțime H | 40 mm |

| | |
|------------------------------------|--|
| Lățimea canalului D | 16 mm |
| Distanță între găuri L | 30 mm |
| Lungime L | 125 mm |
| Recomandat pentru codul de culoare | Universale de forță și bacuri Schunk |
| Tip produs | Bacuri pentru universalul de forță pentru strung |