



Set de 3 bacuri de atașare moi, Pentru universal tip: 200



Date comandă

Numărul de comandă	313315 200
GTIN	4062406699123
Clasa articolului	32R

Descriere

Execuție:

Fără trepte, pentru strunjirea de \varnothing de strângere individuale. **Suprafață** frezată de așezare, **nebrunată**.

Aplicație:

Întrucât bacurile pot fi schimbate sau decalate la diametrul dorit **în câteva secunde**, se recomandă păstrarea mai multor seturi de bacuri pregătite de folosire pe mașină. **Se va obține astfel un minim de timp de modificare**. Seturile de bacuri sunt compuse, de exemplu, din mai multe seturi de portbacuri cu bacuri detașabile moi și fără trepte, care se strunjesc la diametrul dorit. Acest efect de raționalizare este necesar nu numai pentru mașinile cu comandă numerică, ci și pentru orice strung.

Pentru fixare pe portbacuri călite. Pentru fixarea pieselor cu formă neregulată sau deja prelucrate, care nu trebuie deteriorate. În acest scop, bacurile sunt prelucrate în funcție de forma piesei.

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru:

Universal cu reglaj tangențial Schunk Cod 313115; 313117; 313135; 313137, universal cu reglaj tangențial Röhms Duro Cod 313120; 313140 și alte universale autocentrante cu reglaj tangențial.

Notă:

Ref. 400 este recomandată și pentru referința universalului 500.

Bacuri din aluminiu, **la cerere**.

Descriere tehnică

Distanță între găuri L	40 mm
Pentru universal tip	200 mm
Lungimea punții A	20 mm
Lățime B	22 mm
Lungime L	105 mm
Lățimea canalului D	10 mm
Înălțime H	40 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Universal autocentrant Röhmm cu reglaj tangențial și bacuri
Recomandat pentru codul de culoare	Universal Schunk cu reglaj tangențial și bacuri
Tip produs	Bacuri pentru universal autocentrant cu reglaj tangențial