


**Set de 3 bacuri moi, Pentru universal tip: 400****Date comandă**

Numărul de comandă	313405 400
GTIN	4019208193434
Clasa articolului	32R

Descriere**Execuție:**

Bacuri cu dantură ascuțită 1/16 inch × 90°.

Canale și dantură **frezate cu precizie, nebrunate.**

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru:

Universale de la firma Schunk, Röhmm și alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opționale:

Piulițe Cod 313505 – 313605.

Notă:

- Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparați dantura, lățimea de canal (D) și distanța dintre găuri (a, b).
- Bacuri din aluminiu, la cerere.

Descriere tehnică

Distanță orificii a	20 mm
Lungime L	130 mm
Lățimea canalului D	25,5 mm
Înălțime H	80 mm
Distanță între găuri L	31 mm

Pentru filet DIN 912	M20
Lățime B	50 mm
Recomandat și pentru universal tip	500/630 mm
Tip produs	Bacuri pentru universalul de forță pentru strung