


**Set de 3 bacuri moi, Pentru universal tip: 160****Date comandă**

Numărul de comandă	313405 160
GTIN	4062406699161
Clasa articolului	32R

Descriere**Execuție:**

Bacuri cu dantură ascuțită 1/16 inch × 90°.

Canale și dantură **frezate cu precizie, nebrunate.**

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru:

Universale de la firma Schunk, Röhmm și alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opționale:

Piulițe Cod 313505 – 313605.

Notă:

- Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparați dantura, lățimea de canal (D) și distanța dintre găuri (a, b).
- Bacuri din aluminiu, la cerere.

Descriere tehnică

Lungime L	67 mm
Lățimea canalului D	17 mm
Pentru universal tip	160 mm
Pentru filet DIN 912	M12
Lățime B	36 mm

Distanță orificii a	12 mm
Înălțime H	53 mm
Distanță între găuri L	19 mm
Tip produs	Bacuri pentru universalul de forță pentru strung