




Set de 3 bacuri moi, Pentru universal tip: 170



Date comandă

Numărul de comandă	313725 170
GTIN	4067263151890
Clasa articolului	32R

Descriere

Execuție:

Canale și dantură frezate cu precizie, **nebrunate**.

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru:

Universale strângere de la firma Schunk, Röhmm și alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opționale:

Piulițe Cod 313505 – 313605.

Notă:

- Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparați dantura, lățimea de canal (D) și distanța dintre găuri (a, b).
- Bacuri din aluminiu, la cerere.

Descriere tehnică

Lungime L	72 mm
Lățimea canalului D	12 mm
Pentru universal tip	170 mm
Distanță orificii a	15 mm
Lățime B	32 mm
Pentru filet DIN 912	M10

Înălțime H	40 mm
Distanță între găuri L	20 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Universale de forță și bacuri Schunk
Tip produs	Bacuri pentru universalul de forță pentru strung