


**Set de 3 bacuri moi, Pentru universal tip: 170****Date comandă**

Numărul de comandă	313745 170
GTIN	4067263151333
Clasa articolului	32R

**Descriere****Execuție:**

Bacuri moi, lungi, dantură 1,5×60°

**Canale și dantură frezate** cu precizie, **nebrunate**.

Teșit pentru Ø de prindere mici.

**Material:**

Produs de calitate din 16MnCr5.

**Adaptat pentru:**

**Universale strângere** de la firma Schunk, Röhmm și alte mărci de universale de mare putere.

**Accesorii opționale:**

Piulițe Cod 313505 – 313605.

**Notă:**

- **Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparați dantura, lățimea de canal (D) și distanța dintre găuri (a, b).**
- **Bacuri din aluminiu, la cerere.**

**Descriere tehnică**

Lățime B	31 mm
Pentru filet DIN 912	M10
Înălțime H	32 mm
Distanță orificii a	15 mm
Distanță între găuri L	20 mm

Pentru universal tip	170 mm
Lungime L	82 mm
Lățimea canalului D	12 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Universale de forță și bacuri Schunk
Tip produs	Bacuri pentru universalul de forță pentru strung