


Mitutoyo

Verificator de alezaje de precizie cu ceas comparator, Domeniu de măsurare: 18-35mm



Date comandă

Numărul de comandă	435203 18-35
GTIN	4946368854885
Clasa articolului	44A

Descriere

Execuție:

Verificator de precizie, autocentrant, cu suprafață de contact în 3 puncte. Tijă și ceas comparator cromate mat. Ceas comparator protejat contra șocurilor datorită carcasei din plastic antișoc. Suportul pentru instrumente este stabilizat în privința temperaturii datorită protecției pentru mâini. Datorită palpatoarelor de măsurare de diferite tipuri, lungi, interschimbabile și a adaosurilor inelare, dispozitivul de măsurare este reglat pentru \varnothing alezajelor. Palpatoare de măsurare cu bilă de palpate din carbură.

Aplicație:

Dispozitiv de măsurare comparativă pentru controlul alezajelor asupra preciziei \varnothing , cilindricității și concentricității.

Livrare:

Inclusiv ceas comparator Cod 432051 Ref. 10/58 cu gradație 1/100 mm.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	18 - 35 mm
Precizie de repetare fără ceas comparator	0,5 μ m

Lățime disc de centrare	12,7 mm
Adâncime de măsurare	100 mm
Număr de bolțuri de măsurare	9
Standard	Normă de fabricație
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C1
Calibrarea	C4
Tip produs	Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

Servicii

Calibrare Verificator de alezaj de precizie (forma B + C) Domeniu de măsurare maxim 60 mm	023210 60
Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 10 mm	023000 10
Calibrare DAkkS Verificator de alezaj de precizie (forma B + C) Domeniu de măsurare maxim 60 mm	023220 60
Calibrare DAkkS Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5

Accesorii

Inel distanțier Ø interior 5,3 mm Lățime inel 0,5 mm	435220 0,5
Inel distanțier Ø interior 5,3 mm Lățime inel 1 mm	435220 1