

Garant**Freză coadă de rândunică Forma C 60°, neacoperită, Ø js16 DC: 28mm**

Date comandă

Numărul de comandă	194060 28
GTIN	4045197109804
Clasa articolului	11W

Descriere

Execuție:

Suprafață supusă unui tratament special.
Forma C pentru frezare pe circumferință și frontală.

Notă:

Pentru frezarea ghidajelor mici la realizarea de scule și construcția de mașini.

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	28 mm
Avans f_z în oțel < 750 N/mm ²	0,08 mm
Număr de dinți Z	10
Ø de degajare D_1	13 mm
Ø cozii D_s	16 mm
Lungimea totală L	80 mm
Lungimea tăişului L_c	11 mm
Forma	C
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS Co 5
Standard	DIN 1833

Toleranță Ø nominal	js16
Direcția de așchiere	orizontal
Coadă tip	DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară	nu
Toleranța arborelui	h6
Unghi teșitură	60 grad
Inel colorat	fără
Tip produs	Freză coadă de rândunică

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	250 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	70 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	35 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	28 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	22 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	35 m/min	N
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		