

**Garant****Freze cu cap sferic, Coadă Weldon, Mărime coadă: 2****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 216825 2      |
| GTIN               | 4062406706425 |
| Clasa articolului  | 210           |

**Descriere****Aplicație:**

Pentru producția de raze convexe și componente convexe. Designul suplu și compact permite numeroase utilizări și este recomandat în special la folosirea în cavități adânci.

Schimbare sculă: PowerCard

Răcire interioară: nu

Freze cu cap sferic: înainte

Număr de dinți Z: 2

Ø cozii D<sub>s</sub>: 20 mm

Ø maxim: 22 mm

Lungime activă L<sub>1</sub>: 35 mm

Lungimea totală L<sub>ges</sub>: 120 mm

rază minimă: 3 mm

**Descriere tehnică**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Șurub pentru plăcuțe amovibile   | 219879 1 (TX15; 3Nm) |
| Plăcuță amovibilă compatibilă    | 216841 3 - 5         |
| Răcire interioară                | nu                   |
| Lungimea totală L <sub>ges</sub> | 120 mm               |
| Număr de dinți Z                 | 2                    |
| Lungime activă L <sub>1</sub>    | 35 mm                |
| rază minimă                      | 3 mm                 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Ø maxim                | 22 mm        |
| Ø cozii D <sub>s</sub> | 20 mm        |
| Rază maximă            | 5 mm         |
| Freze cu cap sferic    | înainte      |
| Tip de coadă           | Coadă Weldon |
| Schimbare sculă        | PowerCard    |

## Accesorii

|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX15      | 674248 TX15 |
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0 Nm | 211750 3,0  |