

**Garant****Plăcuță amovibilă pentru raze, HB7525, Raza r: 1,5****Date comandă**

Numărul de comandă	216841 1,5
GTIN	4062406706449
Clasa articolului	21A

**Descriere****Aplicație:**

Plăcuța amovibilă cu utilizare universală este preferată pentru oțel, pentru oțeluri înalt aliate și pentru fontă. Sfărâmător de așchii optimizat care asigură un flux de așchii fără probleme.

**Notă:**

Se poate utiliza și pe scula pentru strunjit raze Cod 294500.

Avans  $f_z$  per dinte: 0,1 - 0,4 mm

Lungime L: 15 mm

Lățime B: 9,52 mm

Grosimea plăcuței S: 3,18 mm

Freză recomandată cu cap sferic: 216825 1

**Descriere tehnică**

Avans $f_z$ per dinte	0,1 - 0,4 mm
Lungime L	15 mm
Grosimea plăcuței S	3,18 mm
Lățime B	9,52 mm

Freză recomandată cu cap sferic	216825 1
Categorie	HB7525

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	390 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	300 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	280 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	M
GG(G)	recomandat	110 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		