

**Garant****Plăcuță amovibilă pentru raze, HB7525, Raza r: 4****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 216841 4      |
| GTIN               | 4062406706494 |
| Clasa articolului  | 21A           |

**Descriere****Aplicație:**

Plăcuța amovibilă cu utilizare universală este preferată pentru oțel, pentru oțeluri înalt aliate și pentru fontă. Sfărâmător de așchii optimizat care asigură un flux de așchii fără probleme.

**Notă:**

Se poate utiliza și pe scula pentru strunjit raze Cod 294500.

Avans  $f_z$  per dinte: 0,1 - 0,4 mm

Lungime L: 15 mm

Lățime B: 9,52 mm

Grosimea plăcuței S: 3,18 mm

Freză recomandată cu cap sferic: 216825 2

**Descriere tehnică**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Avans $f_z$ per dinte | 0,1 - 0,4 mm |
| Lungime L             | 15 mm        |
| Grosimea plăcuței S   | 3,18 mm      |
| Lățime B              | 9,52 mm      |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Freză recomandată cu cap sferic | 216825 2 |
| Categorie                       | HB7525   |

### Date utilizator

|                               | Se recomandă pentru | V <sub>c</sub> | Cod ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|---------|
| Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat          | 390 m/min      | P       |
| Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat          | 300 m/min      | P       |
| Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat          | 220 m/min      | P       |
| Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | recomandat          | 160 m/min      | P       |
| Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup> | recomandat          | 90 m/min       | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat          | 280 m/min      | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat          | 180 m/min      | M       |
| GG(G)                         | recomandat          | 110 m/min      | K       |
| Uni                           | recomandat          |                |         |
| Umiditate maximă              | recomandat          |                |         |
| Uscat                         | recomandat          |                |         |