

Garant**Suport pentru plăcuțele amovibile pentru raze, Înălțimea cozii h: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	294500 25
GTIN	4062406706548
Clasa articolului	21T

Descriere**Execuție:**

Cu suprafață de reazem rectificată și știfturi de poziționare pentru fixarea plăcuțelor amovibile pentru raze.

Aplicație:

Pentru strunjirea razelor convexe la diametrele externe sau în găuri.

Adaptat pentru:

Plăcuțe amovibile pentru raze Cod 294510 și 216841.

Notă:

D_{min} corespunde celui mai mic diametru interior al componentei, astfel încât să se evite o coliziune.

Descriere tehnică

Lungimea totală L	150 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269021 2 (TX15; 3 Nm)
D_{min}	20 mm
L_4	30 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	294510
l	25 mm
Freze cu cap sferic	înainte
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0 Nm

211750 3,0

Bit pentru Torx®, 1/4 inch, cu zonă de torsiune Profil Torx® TX15

675155 TX15