

**Garant**
**Freză cilindro-frontală cu alezaj, de semi-degroșare NF, TiN, Ø×lățime js16: 63X40 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	182520 63X40
GTIN	4045197096982
Clasa articolului	11U

**Descriere**
**Execuție:**
**Profil detalonat.**
**Freză de semi-degroșare** cu profil plat.

**Notă:**
 $f_z$  pentru  $a_e = 0,5 - 1 \times D$ .

 $\varnothing$  găurii H7: 27 mm

Număr de dinți Z: 8

 Avans  $f_z$  pentru frezare laterală în oțel < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,07 mm

**Descriere tehnică**

$\varnothing$ găurii H7	27 mm
$\varnothing$ tăișului $D_c$	63 mm
Număr de dinți Z	8
Avans $f_z$ pentru frezare laterală în oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Tip de coadă	cu alezaj

Înălțimea totală	40 mm
Strat de acoperire	TiN
Materialul sculei	HSS Co 5
Standard	DIN 1880 T1
Profil de frezare	NF
Toleranță Ø nominal	js16
Suport pentru freza cilindro-frontală cu alezaj	Cu canal de ajustare
Unghiul elicei	27 grad
Direcția de așchiere	Orizontal și înclinat
Răcire interioară	nu
Unghi teșitură	90 grad
Inel colorat	fără
Tip produs	Freză cilindrică