

**Mașină de rectificat cu bandă GHB15-50, Tip: 72450260****Date comandă**

Numărul de comandă	077780 72450260
GTIN	4014586894362
Clasa articolului	03F

Descriere**Execuție:**

Motor de 1.500 Watt, mânere reglabile, motor atașabil rotativ, schimbarea benzii fără scule, decupaj rotund pentru prelucrarea țevii și prelucrarea profilului.

Livrare:

Mașină de șlefuit cu bandă, 1 bandă de șlefuit, granulație 36.

Notă:

Benzile recomandate sunt prezentate la Cod 558444. Alte benzi pot fi livrate la cerere.

Descriere tehnică

Tip produs	Polizor cu bandă
------------	------------------