

**Mașină de rectificat cu bandă GHB15-50, Tip: 72450160****Date comandă**

Numărul de comandă	077780 72450160
GTIN	4014586894331
Clasa articolului	03F

**Descriere****Execuție:**

Motor de 1.500 Watt, mânere reglabile, motor atașabil rotativ, schimbarea benzii fără scule, decupaj rotund pentru prelucrarea țevii și prelucrarea profilului.

**Livrare:**

Mașină de șlefuit cu bandă, 1 bandă de șlefuit, granulație 36.

**Notă:**

Benzile recomandate sunt prezentate la Cod 558444. Alte benzi pot fi livrate la cerere.

**Descriere tehnică**

Tip produs	Polizor cu bandă
------------	------------------