


Mitutoyo

Verificator de alezaje de precizie cu ceas comparator, Domeniu de măsurare: 50-150mm



Date comandă

Numărul de comandă	435203 50-150
GTIN	4946368854908
Clasa articolului	44A

Descriere

Execuție:

Verificator de precizie, autocentrant, cu suprafață de contact în 3 puncte. Tijă și ceas comparator cromate mat. Ceas comparator protejat contra șocurilor datorită carcasei din plastic antișoc. Suportul pentru instrumente este stabilizat în privința temperaturii datorită protecției pentru mâini. Datorită palpatoarelor de măsurare de diferite tipuri, lungi, interschimbabile și a adaosurilor inelare, dispozitivul de măsurare este reglat pentru \varnothing alezajelor. Palpatoare de măsurare cu bilă de palpare din carbură.

Aplicație:

Dispozitiv de măsurare comparativă pentru controlul alezajelor asupra preciziei \varnothing , cilindricității și concentricității.

Livrare:

Inclusiv ceas comparator Cod 432051 Ref. 10/58 cu gradație 1/100 mm.

Descriere tehnică

Adâncime de măsurare	150 mm
Precizie de repetare fără ceas comparator	0,5 μ m

Lățime disc de centrare	38 mm
Număr de bolțuri de măsurare	11
Domeniu de măsurare	50 - 150 mm
Standard	Normă de fabricație
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C1
Calibrarea	C4
Tip produs	Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

Servicii

CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 10 mm	023000 10
CalibrareVerificator de alezaj de precizie (forma B + C) Domeniu de măsurare maxim 160 mm	023210 160
Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5

Accesorii

Inel distanțier Ø interior 6,3 mm Lățime inel 3 mm	435230 3
Inel distanțier Ø interior 6,3 mm Lățime inel 2 mm	435230 2
Inel distanțier Ø interior 6,3 mm Lățime inel 1 mm	435230 1
Inel distanțier Ø interior 6,3 mm Lățime inel 0,5 mm	435230 0,5
Adaptor pentru instrumente de măsurat alezaje în 2 puncte1 buc. Tip 35-90	439914 35-90
Extensie (50 mm)	435210