

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 8/05mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261378 8/05
GTIN	4062406710736
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0501..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 26
Lungimea totală L	80 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	8 mm
Decalaj central $L_3$	3 mm
Lungime cap $L_1$	15 mm
Înălțime de strângere $L_2$	7,5 mm
Unghi de reglare $\kappa$	140 grad
Mărimea plăcuței	5 mm
Ø cozii $D_s$	8 mm
Cod ISO Suport	A08F SVOCR/L05
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

