

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 8/05mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261379 8/05
GTIN	4062406710781
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Unghi de reglare κ	140 grad
Lungime cap L_1	15 mm
Lungimea totală L	80 mm
Cod ISO Suport	A08F SVOCR/L05
Decalaj central L_3	3 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	8 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0501..
Mărimea plăcuței	5 mm
Ø cozii D_s	8 mm
Înălțime de strângere L_2	7,5 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 26
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

