

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261378 16/11
GTIN	4062406710767
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Ø cozii $D_s$	16 mm
Decalaj central $L_3$	9 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Unghi de reglare $\kappa$	140 grad
Înălțime de strângere $L_2$	15 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	22 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Cod ISO Suport	A16M SVOCR/L11
Lungime cap $L_1$	35 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Lungimea totală $L$	150 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

