

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 12/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261379 12/07
GTIN	4062406710804
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prealabile D_{min}	13 mm
Decalaj central L_3	6,5 mm
Unghi de reglare κ	140 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Înălțime de strângere L_2	11 mm
Cod ISO Suport	A12L SVOCR/L07
Lungime cap L_1	24 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Lungimea totală L	140 mm
Ø cozii D_s	12 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

