

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261378 20/11
GTIN	4062406710774
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Înălțime de strângere $L_2$	19 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Decalaj central $L_3$	11 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Ø cozii $D_s$	20 mm
Unghi de reglare $\kappa$	140 grad
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	24 mm
Cod ISO Suport	A20Q SVOCR/L11
Lungime cap $L_1$	40 mm
Lungimea totală $L$	180 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

