

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 12/07mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 261378 12/07 |
| GTIN | 4062406710750 |
| Clasa articolului | 21T |

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------------------------------|
| Lungimea totală L | 140 mm |
| Lungime cap L ₁ | 24 mm |
| Ø minim al găurii prelabile D _{min} | 13 mm |
| Mărimea plăcuței | 7 mm |
| Decalaj central L ₃ | 6,5 mm |
| Ø cozii D _s | 12 mm |
| Cod ISO Suport | A12L SVOCR/L07 |
| Înălțime de strângere L ₂ | 11 mm |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 269028 27 |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | VC.. 0702.. |
| Unghi de reglare κ | 140 grad |
| Standard | Normă de fabricație |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Adâncime de strunjire interioară până la | 3×D |
| Răcire interioară | da |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |

