

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261379 20/11
GTIN	4062406710828
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Ø cozii D _s	20 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	24 mm
Unghi de reglare κ	140 grad
Înălțime de strângere L ₂	19 mm
Lungimea totală L	180 mm
Decalaj central L ₃	11 mm
Lungime cap L ₁	40 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Cod ISO Suport	A20Q SVOCR/L11
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

