

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261379 16/11
GTIN	4062406710811
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L	150 mm
Cod ISO Suport	A16M SVOCR/L11
Unghi de reglare κ	140 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	22 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Ø cozii D_s	16 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Decalaj central L_3	9 mm
Înălțime de strângere L_2	15 mm
Lungime cap L_1	35 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

