

Garant
Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 10/07mm


Date comandă

Numărul de comandă	261376 10/07
GTIN	4062406710842
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	E10H SVOCR/L07
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Înălțime de strângere L_2	9 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	11 mm
Lungimea totală L	100 mm
Ø cozii D_s	10 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Unghi de reglare κ	140 grad
Decalaj central L_3	5,5 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8×D
Materialul sculei	Carbură
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

