

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 8/05mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261376 8/05
GTIN	4062406710835
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prealabile D_{min}	8 mm
Unghi de reglare κ	140 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0501..
Mărimea plăcuței	5 mm
Decalaj central L_3	3 mm
Înălțime de strângere L_2	7,5 mm
Lungime cap L_1	26 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 26
Cod ISO Suport	E08F SVOCR/L05
Lungimea totală L	80 mm
Ø cozii D_s	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbură
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară