

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 8/05mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 261377 8/05   |
| GTIN               | 4062406710859 |
| Clasa articolului  | 21T           |

**Descriere tehnică**

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Decalaj central $L_3$                    | 3 mm                                |
| Plăcuță amovibilă compatibilă            | VC.. 0501..                         |
| Lungime cap $L_1$                        | 26 mm                               |
| Lungimea totală $L$                      | 80 mm                               |
| Ø cozii $D_s$                            | 8 mm                                |
| Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$    | 8 mm                                |
| Înălțime de strângere $L_2$              | 7,5 mm                              |
| Unghi de reglare $\kappa$                | 140 grad                            |
| Mărimea plăcuței                         | 5 mm                                |
| Cod ISO Suport                           | E08F SVOCR/L05                      |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 269028 26                           |
| Standard                                 | Normă de fabricație                 |
| Tip de utilizare                         | pe stânga                           |
| Adâncime de strunjire interioară până la | 8xD                                 |
| Materialul sculei                        | Carbură                             |
| Răcire interioară                        | da                                  |
| Utilizare                                | Strunjire longitudinală pe interior |

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară