

**Garant****GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe stânga, Ø cozii /  
Mărimea plăcuței: 10/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260933 10/11
GTIN	4062406711023
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Decalaj central $L_3$	6,2 mm
Înălțime de strângere $L_2$	9 mm
Ø cozii $D_s$	10 mm
Serie	GARANT Master
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Cod ISO Suport	A10K STFCCR/L11
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungime cap $L_1$	22 mm
Lungimea totală $L$	125 mm
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 1102..
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	12 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare

Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară