

**Garant****GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe stânga, Ø cozii /  
Mărimea plăcuței: 12/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260933 12/11
GTIN	4062406711030
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Decalaj central $L_3$	7,2 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Înălțime de strângere $L_2$	11 mm
Ø cozii $D_s$	12 mm
Serie	GARANT Master
Mărimea plăcuței	11 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 1102..
Lungimea totală $L$	140 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	14 mm
Lungime cap $L_1$	24,3 mm
Cod ISO Suport	A12L STFCD/L11
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare

Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară