

Garant**GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe stânga, Ø cozii /
Mărimea plăcuței: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260933 16/11
GTIN	4062406711047
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L	180 mm
Ø cozii D _s	16 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	18 mm
Înălțime de strângere L ₂	15 mm
Decalaj central L ₃	9,2 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 1102..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Serie	GARANT Master
Cod ISO Suport	A16Q STFCCR/L11
Lungime cap L ₁	31 mm
Unghi de reglare κ	90 grad
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare

Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară