

Garant**GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe dreapta, Ø cozii /
Mărimea plăcuței: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261128 16/11
GTIN	4062406711061
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Decalaj central L_3	11 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Unghi de reglare κ	93 grad
Lungime cap L_1	31 mm
Lungimea totală L	180 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1103..
Cod ISO Suport	A16Q SVUBR/L11
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	20 mm
Ø cozii D_s	16 mm
Serie	GARANT Master
Înălțime de strângere L_2	15 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare

Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară