

**Garant****GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261128 25/16
GTIN	4062406711085
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	16 mm
Ø minim al găurii prealabile $D_{min}$	31 mm
Lungime cap $L_1$	40 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Înălțime de strângere $L_2$	23 mm
Ø cozii $D_s$	25 mm
Unghi de reglare $\kappa$	93 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1604..
Lungimea totală $L$	200 mm
Serie	GARANT Master
Cod ISO Suport	A25R SVUBR/L16
Decalaj central $L_3$	17 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare

Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară