

Garant**GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe stânga, Ø cozii /
Mărimea plăcuței: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260933 20/11
GTIN	4062406711054
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Unghi de reglare κ	90 grad
Lungimea totală L	200 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Ø cozii D_s	20 mm
Cod ISO Suport	A20R STFCCR/L11
Decalaj central L_3	11,1 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 1102..
Serie	GARANT Master
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	22 mm
Lungime cap L_1	36 mm
Înălțime de strângere L_2	18 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare

Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară