

Garant**GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe stânga, Ø cozii /
Mărimea plăcuței: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261129 25/16
GTIN	4062406711115
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Înălțime de strângere L_2	23 mm
Ø minim al găurii prealabile D_{min}	31 mm
Ø cozii D_s	25 mm
Lungime cap L_1	40 mm
Decalaj central L_3	17 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Mărimea plăcuței	16 mm
Cod ISO Suport	A25R SVUBR/L16
Lungimea totală L	200 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1604..
Serie	GARANT Master
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară