

Garant**GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe stânga, Ø cozii /
Mărimea plăcuței: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261129 16/11
GTIN	4062406711092
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	A16Q SVUBR/L11
Ø minim al găurii prealabile D_{min}	20 mm
Ø cozii D_s	16 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1103..
Decalaj central L_3	11 mm
Serie	GARANT Master
Lungime cap L_1	31 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungimea totală L	180 mm
Înălțime de strângere L_2	15 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare

Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară