

Garant**GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe stânga, Ø cozii /
Mărimea plăcuței: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261129 20/11
GTIN	4062406711108
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L ₂	18 mm
Serie	GARANT Master
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	24 mm
Cod ISO Suport	A20R SVUBR/L11
Unghi de reglare κ	93 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1103..
Ø cozii D _s	20 mm
Lungime cap L ₁	36 mm
Decalaj central L ₃	13 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da

Utilizare

Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară