

**Garant****GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe stânga, Ø cozii /  
Mărimea plăcuței: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261319 25/16
GTIN	4062406711146
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1604..
Serie	GARANT Master
Decalaj central L <sub>3</sub>	17 mm
Lungimea totală L	200 mm
Cod ISO Suport	A25R SVUCR/L16
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	23 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	40 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	31 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	25 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară