

Garant**GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe dreapta, Ø cozii /
Mărimea plăcuței: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261318 20/11
GTIN	4062406711320
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	A20R SVUCR/L11
Ø minim al găurii prealabile D_{min}	24 mm
Serie	GARANT Master
Unghi de reglare κ	93 grad
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L_2	18 mm
Ø cozii D_s	20 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Lungime cap L_1	36 mm
Decalaj central L_3	13 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare

Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară