

Garant
**GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe dreapta, Ø cozii /
Mărimea plăcuței: 16/11 mm**

Date comandă

Numărul de comandă	261318 16/11
GTIN	4062406711313
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L	180 mm
Ø cozii D _s	16 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Înălțime de strângere L ₂	15 mm
Lungime cap L ₁	31 mm
Cod ISO Suport	A16Q SVUCR/L11
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	20 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Mărimea plăcuței	11 mm
Decalaj central L ₃	11 mm
Serie	GARANT Master
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da

Utilizare

Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară