

Garant
**GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe dreapta, Ø cozii /
Mărimea plăcuței: 25/16mm**

Date comandă

Numărul de comandă	261318 25/16
GTIN	4062406711337
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L	200 mm
Ø cozii D _s	25 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Decalaj central L ₃	17 mm
Cod ISO Suport	A25R SVUCR/L16
Unghi de reglare κ	93 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1604..
Serie	GARANT Master
Lungime cap L ₁	40 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	31 mm
Înălțime de strângere L ₂	23 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da

Utilizare

Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară