

Garant**GARANT Master Alu FEED Burghiu din carbură monobloc cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, neacoperit, Ø DC h7: 5,55mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 122590 5,55 |
| GTIN | 4062406711566 |
| Clasa articolului | 11E |

Descriere**Execuție:**

Sculă cu 3 tăişuri, dezvoltată special pentru utilizarea cu **avansuri foarte mari** în aluminiu. Recomandat în special pentru mașini cu **consum mare de putere** și condiții de prelucrare stabile.

- **Geometrie de tăiere special dezvoltată, concepută pentru cele mai mari avansuri, presiune de tăiere redusă și rupere controlată a așchiilor.**
- **Profil de canal pentru așchii șlefuit foarte fin, pentru o evacuare sigură a așchiilor.**
- **Al treilea tăiș permite atingerea unor avansuri extreme și a unor durate de viață foarte îndelungate.**

Cea mai bună tehnologie din industrie în ceea ce privește tăișul transversal al sculei garantează o autocentrare optimă și permite și găurirea de centrare pe suprafețe denivelate. Cele 3 fațete de ghidare asigură o ieșire stabilă a găurii și o circularitate exactă a găuririi.

Notă:

Lungime canelură $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Forma HB și HE se livrează la același preț ca și HA.

Comandați forma **HB**: cu **Cod 122591**.

Comandați forma **HE**: cu **Cod 122590 + 129100HE**.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------|-------|
| Ø cozii D_s | 6 mm |
| Număr de dinți Z | 3 |
| Lungimea totală L | 82 mm |
| Toleranță Ø nominal | h7 |

| | |
|---|-------------------|
| Avans f în aluminiu cu așchii scurte | 0,68 mm/rot |
| Lungimea canalului de așchii L _c | 44 mm |
| Ø nominal D _c | 5,55 mm |
| Standard | DIN 6537 |
| adâncime maximă de găurire recomandată L ₂ | 35,7 mm |
| Serie | Master Alu |
| Strat de acoperire | neacoperit |
| Materialul sculei | carbură |
| Execuție | 6×D |
| Tip | W |
| Unghiul la vârf | 130 grad |
| Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 |
| Răcire interioară | da, cu 25 bar |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Semistandard | da |
| Inel colorat | galben |
| Tip produs | Burghiu elicoidal |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Termo Pl | recomandat | 300 m/min | N |
| Aluminiu (cu așchii scurte) | recomandat | 250 m/min | N |
| Alu > 10% Si | recomandat | 200 m/min | N |
| CuZn | recomandat | 200 m/min | N |
| Umiditate maximă | recomandat | | |
| Umiditate minimă | indicat în anumite condiții | | |

Servicii

| | |
|--------------|-----------|
| Coadă Tip HE | 129100 HE |
|--------------|-----------|

