

Garant**Ceas comparator digital HCT Citire 0,001 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	434336 12,5
GTIN	4062406720155
Clasa articolului	41C

Descriere**Execuție:**

Ceas comparator digital cu carcasă robustă din aluminiu și afișaj **foarte mare** cu leduri de toleranță integrate, în trei culori. Mod de economisire și repornire automată, **sistem absolut**. Min/Max/Delta, toleranță, factor de conversie, Auto-Off. Ajustare prealabilă (preset) a unei valori dorite. Inversare a sensului de numărare.

Model cu **bluetooth 5.0**. Compatibil cu aplicația de mobil opțională **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android și iOS. Se poate folosi și cu Human Interface Device (HID).

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948, levier Cod 434212, vârf de schimb palpator și vârf special palpator Cod 434900; 434910, battery pack Cod 404310.

Descriere tehnică

Calibrarea	C1
Clasă de protecție IP	IP 54
Tip de baterii	Celulă buton
Aplicație radio	HID (Human Interface Device)
Aplicație radio	Aplicație HCT Mobile
Aplicație radio	HCT Windows App
Grosime carcasă	32,9 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Citire comutabilă	0,00005 inch
Serie	HCT
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Citire comutabilă	0,001 mm
Număr de baterii incluse	1
Ø carcasă	59,5 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Forță de măsurare	0,65 – 0,90 N
Domeniu de măsurare	0 - 12,5 mm
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,003 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Port USB
Interfață	Interfață Bluetooth
Interfață	Interfață Digimatic
Funcție Preset (presetare)	da
Tehnică de măsurare	digital
Materialul carcusei	din aluminiu
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital
0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm

023010 12,5

CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 /
0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm

023000 12,5

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032

081560 CR2032